ReSound Vibrant

VB561-DRW

Contour	d'oreille RITE	:
Contour	a or clife init L	

	Contou	
Type de pile	312	
Classe	I	
Sortie Max* (dB SPL)	128	
Gain Max* (dB)	75	
Autonomie* (en jours)	≈5	
Nombre de programmes	4+2	
Bandes de réglage	12	

* au coupleur 2cc, avec pile zinc-air

STEIRE KITE				
Bouton programme	Oui			
Nombre de micros	2			
Commande de volume	Séparé D/G			
Fonction Marche/arrêt	Porte-pile			
Type de coude	Aucun			
Sabot audio	Non			
Rechargeable	Non			
Sécurité enfant	Non			
Bobine T	Non			



Fonction	Signification	Bénéfice	Niveau de ce modèle	
Processeur WARP 24-bit	Traitement numérique du signal permettant une restauration de la perception naturelle des sons	Plus le nombre de canaux est élevé, meilleure est la précision des différentes fonctions de l'aide auditive	Sur 17 canaux	_
			Sur 14 canaux	_
			Sur 12 canaux	√
			Sur 10 canaux	_
			Sur 8 canaux	_
			Sur 6 canaux	_
			Sur 4 canaux	_
DFS	Anti-Larsen en opposition de phase	Supprime les sifflemen		/
Noise Tracker	Réducteur de bruits indésirables	Améliore la compréhension		1
Environmental Optimizer	Volume adapté selon l'ambiance	Évite l'ajustement manuel du volume		_
Surround Sound	Traitement séparé graves/aigus	Améliore la qualité sonore, y compris dans le bruit		/
Expanseur	Réducteur de bruit faible	Rend l'appareil confortable en ambiance calme		<u> </u>
Windguard	Réducteur de bruit de vent	Réduit les désagréments liés au bruit du vent		· /
Binaural Directionality	Directivité binaurale	Renforce la compréhension dans le bruit		_
Spatial Sense	Localisation spatiale	Favorise la perception de la provenance des sons		_
SoftSwitching	Directivité automatique	Favorise la perception de la parole en milieu bruyant		1
PhoneNow	Téléphone automatique	Évite les manipulations nécessaires pour le téléphone		√
Communication inter-appareils 2,4 GHz	Synchronisation des fonctions de l'appareil droite et gauche			✓
Compatible sans fil 2,4 GHz	Compatible accessoires sans fil	Autorise la connexion à la TV, le téléphone, etc		✓
Tinnitus Sound Generator	Traitement des acouphènes	Aide à ne plus prêter attention aux acouphènes		✓
Smart Start	Mise en marche différée de 10s	Évite les sifflements lors de la mise en place de l'appareil		✓
iSolate nanotech	Protection hydrophobe IP68	Augmente la fiabilité de	e la fiabilité de l'appareil	
Compatible Bluetooth® BLE	8 Bluetooth	Autorise la connexion directe à certains smartphones		✓
Compatible MFi & ASHA	Made for di iPhone iPad iPod modroid	Autorise la liaison audio directe d'un équipement iOS ou Android 10 compatible vers les aides auditives		✓
ReSound Smart 3D	ReSaund SN	comme la géolocalisation réglage grave/aigus	e fonctionnalités supplémentaires, on, les programmes favoris ou le	✓
Sound Enhancer	Personnalisation des réglages	Permet de gérer le confort d'écoute, la parole et du vent dans l'application		-
ReSound Assist	Service d'assistance à distance	Autorise l'audioprothésiste à vous envoyer un réglage		√

[√] disponible/compatible

Apple, le logo Apple, iPhone. iPad et iPod touch sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Le nom et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.



o disponible en option

⁻ indisponible/incompatible